





|         |   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |              |                    |         |
|---------|---|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|
|         | 4 |           |  | TOLLERANZE: UNI 5307<br>da 1 a 6            ±0,08<br>da 6 a 18          ±0,12<br>da 18 a 50        ±0,18<br>da 50 a 80        ±0,23<br>da 80 a 120       ±0,27<br>da 120 a 250      ±0,33<br>da 250 a 400      ±0,42<br>da 400 a oltre    ±0,50 | SCALA<br> | <br><br>www.piron.it | DENOMINAZIONE    ESPLOSO FORNO FV60400YU / G000604U - P000604U |              | DISEGNATO:    C.R. |         |
|         | 3 |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                           | MATERIALE    ...                                               | MODELLO    - | VERIFICATO         |         |
|         | 2 |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA<br>03/02/2009                                                                             |                                                                                                           | www.piron.it                                                   | TRATTAMENTO  | FILE    7727000013 | DISEGNO |
|         | 1 |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                | ...          | ....               |         |
| RELEASE |   | MODIFICHE |  | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |              |                    |         |

| ARTICOLO   | DESCRIZIONE ARTICOLO                      |
|------------|-------------------------------------------|
|            |                                           |
| 2110600012 | MUFFOLA 604 IX430 LUC.                    |
| 3110400004 | TEGLIA AD ALETTE 442X325 ALL.500-600      |
| 6111400005 | LUCE FORNO RETTANGOLARE E14, 25W          |
| 6919000029 | SUPPORTO LATERALE DX-SX FE CR FV504-604   |
| 6111600001 | MOTOVENTILATORE FORNO +DADO+VENTOLA       |
| 6111200006 | RESISTENZA CIRC.3SPIRE 3000 WATT          |
| 6616000002 | PIASTR.PORTA BULBO PER F.3,5 500-600-800  |
| 2810600009 | DEFLETTORE ARIA 504-604 IX430 LUC.        |
| 3010200003 | SQUADRETTA SUPP.TANGENZ600-800-936 FE ZN  |
| 3110200003 | SUPPORTO MUFFOLA 600 FE ZN                |
| 3010200001 | SQUADR.SUPP.MUFFOLA 600-800-936 FV FE ZN  |
| 7323000016 | GUARNIZIONE FORNO 604                     |
| 7323000008 | FASCIA LANA DI VETRO 504-604              |
| 7323000007 | PANNELLO POSTERIORE LANA DI VETRO504-604  |
| 6111600002 | MOTOVENTILATORE TANGENZIALE               |
| 3010200002 | SQUADR.SCARICO FUMI 600-800-936 FE ZN     |
| 7222000001 | TUBO SCARICO CONDENSA                     |
| 3010500006 | SQUADR.CHIUSURA GRILL 600-800-936 IX304   |
| 7020000007 | FASCETTA FISS.TUBO                        |
| 6111400012 | PULSANTE BIP.VERDE TONDO 250V D.DIMA F.25 |
| 6111700001 | ELETTROVALVOLA                            |
| 6111700002 | RIDUTTORE MARRONE 0,12 3BAR               |
| 3310100002 | SUPP.VALVOLA SOLENOIDE FV600 FE           |
| 7020000004 | TUBO SILICONE HT D.10X14MM. FDA           |
| 3410200003 | CONTRO CRUSCOTTO FV600 FE ZN              |
| 7222000002 | TUBO UMIDIFICATORE 504-604-804-936 U      |
| 3510600012 | CRUSCOTTO SERIGR.C/FORO 600 LINEA PIRON   |
| 6111400010 | LUCE SPIA FLUO+GEMMA VERDE                |
| 6111400011 | LUCE SPIA +GEMMA ROSSA                    |
| 6111100001 | COMMUTATORE FORNO                         |
| 6111000001 | TERMOSTATO FORNO L.870 MOD.500-600        |
| 6111000003 | TERMOSTATO SICUREZZA RIARMO AUT.145 NC    |
| 6111300001 | FINE COTTURA 120'                         |
| 6414000005 | MANOPOLA NERA LUCIDA T.B. D47 IMPUGN.FEN  |
| 6011000003 | IMPIANTO ELETTRICO 604 U                  |
| 3110200024 | SUPP.PIEDINI 604 FE ZN +4 INS.FIL.M10     |

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 6010000015 | CAVO DI ALIMENTAZIONE FV604              |
| 3110200073 | FIANCO DX-SX ESTERNO FORNO 604 FE ZN     |
| 2510600011 | FIANCO ESTERNO DX-SX 604                 |
| 3110200072 | SCHIENA ESTERNA 600 FE ZN                |
| 3210600001 | CIELO INVOLUCRO 600 IX430                |
| 3110200022 | PIANO LANA SUPERIORE FV600 FE ZN         |
| 3110200023 | PIANO LANA 600 FE ZN                     |
| 8030000030 | ASSIEME CRISTALLO PORTA FV 604 NEW       |
| 6313000052 | CRISTALLO INTERNO FV604 (NO B.E.) CHIARO |
| 7020000002 | SQUADRETTA SUPPORTO VETRI FV500-600-800  |
| 2910600012 | LATERALE PORTA DX 504-604-804 IX430      |
| 2910600013 | LATERALE PORTA SX 504-604-804 IX430      |
| 6414000001 | MANIGLIA FV604 D18 I.512                 |
| 7424000003 | CERNIERA FORNO 5,8 KG 504-604            |
| 7424000002 | STAFFA CERNIERA                          |
| 3010600002 | ARRESTO VETRO FV600-800 IX430            |
| 6515000001 | DISTANZIALE CRISTALLO PORTAFV500-600-800 |
| 7020000008 | GOMMINO SUPPORTO VETRI 500-600-800       |
| 6616000003 | PIEDINO REGOLABILE M10 500-600-800       |
| 6616000001 | VITE ARRESTO VETRO 600-800 OT58 NI       |



## **Snackgeräte Heißluftöfen**

Artikel-Nr. 211005 (G000604U)

---

### **Explosionszeichnung / Ersatzteile**

---

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!



DETAIL 38




DETAIL 47



DETAIL 74



DETAIL 82



|         |           |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                       |                                     |                       |                        |  |
|---------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|         | 4         |  | TOLLERANZE: UNI 5307<br>da 1 a 6            ±0,08<br>da 6 a 18        ±0,12<br>da 18 a 50       ±0,18<br>da 50 a 80       ±0,23<br>da 80 a 120      ±0,27<br>da 120 a 250    ±0,33<br>da 250 a 400    ±0,42<br>da 400 a oltre   ±0,50 | SCALA<br> | <br>www.piron.it | DENOMINAZIONE    ESPLOSO FORNO 604U |                       | DISEGNATO:    CONTE R. |  |
|         | 3         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                       | MATERIALE    ..                     | MODELLO    FORNO 604U | VERIFICATO    ..       |  |
|         | 2         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                       | TRATTAMENTO    ..                   |                       | DISEGNO    ..          |  |
|         | 1         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                       | FILE    ESP30013                    |                       | .....                  |  |
| RELEASE | MODIFICHE |  |                                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA                                                                                        |                                                                                                       | DATA<br>14/04/2010                  |                       |                        |  |

# SPARE PART LIST 211005

| CODE       | DESCRIPTION                              | UM | Q.TY | N.DRAW |
|------------|------------------------------------------|----|------|--------|
| VET00020   | ASSIEME SILICONATO VETRO ESTERNO PORTA   | PZ | 1    | 10     |
| 7424000003 | CERNIERA FORNO 5,8 KG 504-604            | PZ | 2    | 8      |
| 6515000001 | DISTANZ CRISTALLO PORTAFV500-600-800     | PZ | 2    | 7      |
| MAG30006   | MANIGLIA FV604 D18 I.512                 | PZ | 1    | 9      |
| PRO30005   | PRO.ASOLATO ARR.VETRO INT.PORTA 504-604  | PZ | 1    | 6      |
| PRO30006   | PRO.LAT.PORTA SX F.BASSO 430 504-604-804 | PZ | 1    | 5      |
| PRO30007   | PRO.LAT.PORTA DX F.BASSO 430 504-604-804 | PZ | 1    | 4      |
| VET30017   | CRIST.INTERNO 504/604 (NO.B.E.) CHIARO   | PZ | 1    | 1      |
| COM30001   | COMMUTATORE FORNO                        | PZ | 1    | 21     |
| TER30003   | TERMOSTATO FORNO L.1000 500/600/800/900  | PZ | 1    | 23     |
| CAV30005   | CAVO FV600 + PA244                       | PZ | 1    | 37     |
| CRU60012   | CRUSC.COMANDI PIRON C/UM 430 SB 2B F600  | PZ | 1    | 20     |
| DEF30009   | CORPO DEFLETTORE ARIA 430LUC.8/10 F604   | PZ | 1    | 49     |
| ELE30004   | ELETTROVALVOLA SINGOLA J-G COD159174240V | PZ | 1    | 62     |
| FAC30004   | CORPO FACCIATA IX430 8/10 VPC SB 2B 604  | PZ | 1    | 54     |
| FIA30016   | FIANCO SX 430 PVC SB 2B F604             | PZ | 1    | 51     |
| FIA30017   | FIANCO DX 430 PVC SB 2B F604             | PZ | 1    | 34     |
| FIA30018   | FIANCO SUP.430 PVC 8/10 SB 2B F604       | PZ | 1    | 55     |
| FON30003   | FONDO SCARICO VAPORE F804 IX430 8/10 VPC | PZ | 1    | 30     |
| FON30017   | FONDO ANT.SUPP.PIEDINI FE ZN 10/10 F604  | PZ | 1    | 66     |
| FON30018   | FONDO POST.SUPP.PIEDINI FE ZN 10/10 F604 | PZ | 1    | 76     |
| FON30019   | FONDO SCHIENA FE ZN 8/10 F604            | PZ | 1    | 29     |
| FRO30033   | FRONTALINO POLIC. G604U PIRON            | PZ | 1    | 70     |
| GUA30002   | GUARNIZIONE PER MOD.500/600/800/900      | MT | 1,59 | 52     |
| IND30001   | IND.LUM.FLUO+GEMMA VERDE                 | PZ | 1    | 28     |
| IND30002   | IND.LUM.+GEMMA ROSSA                     | PZ | 1    | 26     |
| LAM30002   | LUCE FORNO RETTANGOLARE E14, 25W         | PZ | 1    | 65     |
| LAN30003   | LANA VETRO FASCIA F500/600 EUROVER 2000  | PZ | 1    | 71     |
| LAN30004   | LANA VETRO FONDO F500/600 EUROVER 2000   | PZ | 1    | 72     |
| MAN30008   | MANOP.FORNO NERO                         | PZ | 3    | 27     |
| MOR30001   | MORS.A PETTINE 1 BULLONE 6-16 MMQ(EQUIP) | PZ | 1    | 38     |
| MOT30001   | MOTOVENTILATORE TANGENZIALE              | PZ | 1    | 58     |
| MOT30005   | MOTOVENT. F500/600/800 VR150 H20MM 33W   | PZ | 1    | 63     |
| MUF30005   | MUFFOLA F604 IX430 PVC LUC.              | PZ | 1    | 53     |
| PIA30001   | PIASTRINA BLOCC CIELO FORNO F804 904 906 | PZ | 2    | 67     |

|            |                                          |    |     |    |
|------------|------------------------------------------|----|-----|----|
| PIA30013   | PIASTRINA TAPPO SCHIENA IX430(VPC)F604   | PZ | 1   | 35 |
| PIA30014   | PIASTR.PORTA BULBO PER F.3,5 500-600-800 | PZ | 2   | 82 |
| PRG30001   | PROGRAMMAT.FINE COTTURA 120'             | PZ | 1   | 22 |
| PUL30003   | PULS.BIP.16A/250VAC-TASTO BIANCO CARTAR. | PZ | 1   | 24 |
| RAC30001   | RACC. DA 8 DRIITTO R63280 ART 358 P8     | PZ | 1   | 59 |
| TUB30027   | TUBO UMIDIFICATORE NV IX304 500/600/800  | PZ | 1   | 59 |
| RAC30003   | RACC. DA 8 A 90° R61680 ART 355 P8       | PZ | 1   | 84 |
| TUB30028   | TUBO RILSAN PA 11 6X8MM. ROT.100MT       | MT | 0,4 | 84 |
| RES30005   | RESISTENZA CIRC.3SPIRE 3000 WATT         | PZ | 1   | 50 |
| SQU30001   | SQUADR.CHIUS. GRILL 600-800 IX430 LUC    | PZ | 1   | 68 |
| SUP30004   | SUPP POSTERIORE MUFF F804 LAM ZIN 15/10  | PZ | 2   | 75 |
| SUP30042   | SUPP PIANO CONVOGLIATORE FE ZN 8/10 F604 | PZ | 1   | 56 |
| SUP30043   | SUPP MOTORE TANG.FE ZN 6/10 F604         | PZ | 1   | 57 |
| SUP30060   | SUPP.COMMUTATORI X FORNI FE ZN           | PZ | 3   | 86 |
| 7424000002 | STAFFA CERNIERA                          | PZ | 2   | 2  |
| TER30002   | TERMOSTATO SICUREZZA RIARMO AUT145NC 16A | PZ | 1   | 74 |
| TUB30001   | TUBO SCARICO CONDENSA F804 IX304         | PZ | 1   | 61 |
| GRI30013   | GRIGLIA LAT.SX F600 X GN2/3              | PZ | 1   | 81 |
| GRI30014   | GRIGLIA LAT.DX F600 X GN2/3              | PZ | 1   | 80 |
| VIT30001   | VITE ARRESTO GRIGLIE IX303               | PZ | 4   | 47 |
| PIE30001   | PIEDINO REGOLABILE M10 500-600-800       | PZ | 4   | 42 |
| MOL30001   | MOLLA                                    | PZ | 8   | 92 |